



Pied à coulisse numérique TWIN-CAL IP67, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	412786 300
GTIN	7630041106329
Classe d'article	45A

Description

Exécution:

Grand affichage à fort contraste, hauteur des chiffres: 11 mm. Autonomie de plus de 12000 heures, mise en veille après 10 minutes et arrêt automatique au bout de 2 heures. Mode de mesure ABS, connexion TLC intégrée pour la transmission de données. Protection totale contre les liquides. Boîtier avec plaquette de protection en acier et surface «Soft Touch». Avec molette.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Mesures extérieures, intérieures, de niveau et de profondeur.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498918, émetteur-récepteur sans fil 498921 réf. BT.

Description technique

Arrêt automatique	oui
Longueur de bec	64 mm
Autonomie	12000 h
Hauteur des chiffres affichage LCD	11 mm
Molette	oui
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3

Etalonnage	A1
Mise en veille	oui
Jauge de profondeur disponible	oui
Lecture commutable	mm / pouce
Norme	ISO 13385
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Plage de mesure	0 - 300 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Type de pile	Pile bouton
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Format international	CR2032
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Interface	TESA Link Connector TLC
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Coffret en plastique Type MS300	412470 MS300
Câble de données TLC, 2 m Type D	498918 D
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Câble de données TLC, 2 m Type USB	498918 USB