



Pied à coulisse, Plage de mesure: 500mm



Données de commande

N° commande	415186 500
GTIN	4045197479839
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec réglage fin. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Avec réglage fin.

Description technique

Exécution pièces de lecture	chromé mat
Longueur de bec	150 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Poids	1,9 kg
Plage de mesure	0 - 500 mm
Lecture	0,05 mm
Etalonnage	A1
Exécution surface de mesure	trempées
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,1 mm

Réglage fin	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021000 500
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500