



## Huile de rectification, Contenu: 20l



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 084270 20     |
| GTIN             | 2050000971921 |
| Classe d'article | 08J           |

### Description

#### Exécution:

Lubrifiant **sans chlore, formaldéhyde ni acide borique** pour **exigences maximales**. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l'outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

**Huile de polissage** soluble hautes performances, transparente pour le polissage de matériaux les plus divers. **Dosage 1: 40** (2,5%).

#### Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

Ces produits **préviennent la corrosion**, préservent la peinture et sont **sans danger du point de vue physiologique**, très **résistants aux agressions bactériologiques**, très bien tolérés par la peau.

#### Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande.

### Description technique

|           |           |
|-----------|-----------|
| Exécution | Jerricans |
|-----------|-----------|

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Couleur                 | jaune clair                         |
| Viscosité cinématique   | 10 mm <sup>2</sup> /s               |
| Forme                   | liquide                             |
| Température de stockage | 5 - 40 °C                           |
| Contenu                 | 20 l                                |
| Type de produit         | Huile de coupe / Huile de polissage |
| Valeur au réfractomètre | 2                                   |