



Niveau indicateur de pente numérique, Type: 360



Données de commande

N° commande	467560 360
GTIN	2050001668431
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

- Structure en aluminium avec surfaces d'appui de précision, partie supérieure avec prisme.
- Les flèches indicatrices sur l'affichage facilitent l'ajustement à 0° ou 90°.
- Fonction de maintien de valeur permettant de conserver le résultat de mesure.
- Réglage du point zéro à n'importe quelle position.
- Lors de mesures au plafond, l'affichage pivote, permettant ainsi une lecture d'en bas.

Livraison:

Avec étui de rangement et 1 pile 081561 réf. 6LR61.

Description technique

Incrément numérique	0,1 degré
Hauteur	49 mm
Largeur	31 mm
Plage de mesure	360 (4x90°) degré
Longueur	153 mm
Tolérance de planéité	0,0762 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 6LR61
Nombre de piles incluses	1

Erreur admissible module électronique	horizontale 0,1 / verticale 0,2 degré
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Métrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H2
Type de produit	Niveaux indicateurs de pente

Services

Etalonnage Niveaux à bulle / niveaux indicateurs de pente électroniques Précision 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------