

STIEFELMAYER

**Niveau à cadre, Semelle Longueur × Précision: 100/2mm****Données de commande**

N° commande	469200 100/2
GTIN	4045197207173
Classe d'article	46R

**Description****Exécution:**

Les poignées isolantes empêchent toute influence due à la chaleur des mains. Cadre robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. 3 côtés à semelles prismatiques et plates. 1 côté plat, tous rectifiés avec précision. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. La sensibilité (valeur d'échelle) de la fiole longitudinale est inscrite sur une plaquette.

**Utilisation:**

Pour dégauchir, arbres, surfaces horizontales et verticales et mettre à angle droit.

**Norme:****DIN 877****Précision:**

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible **0,02 mm/m.**

2 = avec fiole longitudinale très sensible **0,1 mm/m.**

**Description technique**

Largeur semelle	28 mm
Lecture	0,1 mm/m

Classe de précision	2
Longueur semelle	100 mm
Norme	DIN 877
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H1
Type de produit	Niveau à bulles

### Services

Etalonnage Niveau à cadre Précision 0,10 mm/m	026600 0,10
-----------------------------------------------	-------------