

STIEFELMAYER

Niveau à cadre, Semelle Longueur × Précision: 150/2mm**Données de commande**

N° commande	469200 150/2
GTIN	4028126004371
Classe d'article	46R

Description**Exécution:**

Les poignées isolantes empêchent toute influence due à la chaleur des mains. Cadre robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. 3 côtés à semelles prismatiques et plates. 1 côté plat, tous rectifiés avec précision. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. La sensibilité (valeur d'échelle) de la fiole longitudinale est inscrite sur une plaquette.

Utilisation:

Pour dégauchir, arbres, surfaces horizontales et verticales et mettre à angle droit.

Norme:

DIN 877

Précision:

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible **0,02 mm/m.**

2 = avec fiole longitudinale très sensible **0,1 mm/m.**

Description technique

Longueur semelle	150 mm
Classe de précision	2

Lecture	0,1 mm/m
Largeur semelle	37 mm
Norme	DIN 877
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H1
Type de produit	Niveau à bulles

Services

Etalonnage Niveau à cadre Précision 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------