

BENNING**Indicateur d'ordre des phases TRITEST pro, Type d'appareil: TRITESTPRO****Données de commande**

N° commande	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Classe d'article	47A

Description**Exécution:**

Indicateur d'ordre des phases avec lampe de poche à LED haute puissance.

Utilisation:

Pour le contrôle de l'ordre des phases dans des réseaux triphasés.

Livraison:

Avec 3 pointes de contact et pince crocodile.

Accessoire(s):

Piles 081561 réf. LR6.

Description technique

Catégorie de surtension	CAT III 300 V
Affichage de la tension des phases	L1, L2, L3 (LED)
Référence fabricant	TRITESTPRO
Affichage de l'ordre des phases	droite / gauche (LED)
Plage de tension c.a.	400 – 500 (50 Hz–60 Hz) V
Etalonnage	I1

Nombre de piles incluses	3
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Indicateurs d'ordre des phases

Services

Etalonnage Testeur de tension Type S	027120 S
Etalonnage DAkkS Testeur de tension Type S	027160 S

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------