

**Thermocouple flexible, fibre de verre, type K, Longueur: 1500mm****Données de commande**

N° commande	474150 1500
GTIN	4029547004469
Classe d'article	47B

Description**Remarque(s):**

Autres sondes de température sur demande.

Description technique

Longueur	1500 mm
Plage de mesure	-50 - 400 °C
Temps de réponse t_{99}	5 s
Erreur admissible	Classe 2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Etalonnage	I7
Type de produit	Sondes de température

Services

Étalonnage DAkkSSonde de température avec / sans
afficheur Type A

027540 A

Étalonnage Sondes de température avec / sans afficheur
Type A

027520 A