



Module hygromètre pour 474030



Données de commande

N° commande	474032
GTIN	4029547007644
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Pour la mesure de l'humidité ambiante et la détermination de l'écart au point de rosée. A brancher sur le thermomètre 474030.

Plage de mesure température: -20 - 50 °C

Plage de mesure humidité relative: 0 - 100 %

Résolution humidité: 0,1 %

Erreur admissible température: $\pm 0,5$ °C (0 à 50 °C)

Erreur admissible humidité relative: ± 2 % RH (2 à 98 % RH)

Description technique

Plage de mesure température	-20 - 50 °C
Erreur admissible humidité relative	± 2 % RH (2 à 98 % RH)
Erreur admissible température	$\pm 0,5$ °C (0 à 50 °C)
Plage de mesure humidité relative	0 - 100 %
Résolution humidité	0,1 %
Type de produit	Modules humidité

Services

Etalonnage Thermomètre infrarouge Type A	016730 A
------------------------------------------	----------

Marquage inscription au laser Type	018940
Étalonnage DAkkS Appareil de mesure de température infrarouge Type A	016890 A