



Thermomètre avec stick de température, Type: T2



Données de commande

N° commande	474080 T2
GTIN	4029547008375
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Mini-thermomètre de poche.

Grande précision (thermocouple type K).

Tête inclinable brevetée (180°). Thermomètre avec sonde extérieure en T à ressort qui s'adapte à toutes les surfaces.

Livraison:

Avec clip de fixation, 3 piles 081561 réf. LR3.

Description technique

Erreur admissible (-50,0 à 99,9 °C)	±1 °C
Temps de réponse t_{99}	5 s
Erreur admissible plage de mesure restante	±1 %
Longueur du tube de la sonde	150 mm
Ø tube de la sonde	12 mm
Grandeurs de mesure	°C / °F

Autonomie des piles env.	1000 h
Résolution	0,1 °C
Plage de mesure	-50 à +350 brièvement jusqu'à 500 °C
Étalonnage	Prix sur demande
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR3
Nombre de piles incluses	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Testo thermometre sans sonde mesure

Services

Étalonnage Sondes de température avec / sans afficheur Type A	027520 A
---	----------

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
---	------------