

# Indicateur à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,4/29mm



#### Données de commande

N° commande	436401 0,4/29
GTIN	4059192013233
Classe d'article	43A

#### **Description**

#### **Exécution:**

Indicateurs à levier de haute précision avec mécanisme de mesure monté sur rubis, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d'aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion.

**Avec lecture 1/100 et touche de mesure horizontale.** Mouvement du palpeur parallèle au cadran.

**Mahr** – Instrument de mesure monté sur rubis avec bille de mesure en carbure. Palier de palpeur monobloc inséré dans la fourche, d'où alignement particulièrement précis; antimagnétique.

#### **Utilisation:**

Comme instrument de comparaison pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l'écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l'alignement de pièces à usiner.

#### Livraison:

Avec tiges de serrage Ø 8 mm.

#### Accessoire(s):

Supports à section carrée 436510, indicateurs de centrage 436512, supports articulés 359680.

#### Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

## Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,01 — marge d'écart 10  $\mu$ m, écart total 13  $\mu$ m, erreur de réversibilité 3  $\mu$ m.

## **Description technique**

Lecture	0,01 mm
Ø corps max	29 mm
Force de mesure	0,25 N
Plage d'indication par sens	0,4/29 mm
Plage de pivotement	2×110 degré
Ø axe de fixation h6	8 mm
Longueur bras palpeur	14,5 mm
Ø bille de mesure	2 mm
Norme	DIN 2270
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

## **Services**

Étalonnage DAkkSIndicateur à levier Type ANALOG	023340 ANALOG
EtalonnageIndicateurs à levier Type ANALOG	023330 ANALOG

## Accessoires

Verre de rechange pour indicateur à levier Ø ext. 30 mm	436328 30
Support articulé Rayon d'action 120 mm	359680 120
Support de centrage Type	436512
Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 4 mm	436311 4
Tige de serrage pour indicateurs à levier Ø queue h6 8 mm	436311 8

## Fiche technique

## **⚠** Hoffmann Group

Support à section carrée pour comparateurs

436510