

## Emmanchement CM Modèle de précision, CM / cône mandrin: 2/10



### Données de commande

N° commande	342600 2/10
GTIN	4045197308559
Classe d'article	33A

### Description

**Exécution:**

**Entièrement trempé et rectifié avec précision.** Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Avec queue CM et tenons.

Le **modèle de précision** a une très haute concentricité et est recommandé pour les mandrins auto-serrants hautes performances 341000.

**Utilisation:**

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

**Norme:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Description technique

Taille cône morse CM	2
Ø cône D	10,094 mm
Cône pour porte-foret DIN 238	B 10
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets