

**Bride de serrage réglable, Largeur rainure a: 14mm****Données de commande**

N° commande	370680 14
GTIN	4020772070281
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Brides de serrage vernies. Hauteur de serrage réglable progressivement grâce à une vis d'appui (sans levier de serrage).

**Matière(s):**

Acier pour traitement thermique, résistance des vis de 8.8. à 10.9 (suivant la réf.).

**Livraison:**

Complètes avec vis de réglage et pour rainures en T DIN 787 (375300).

**Description technique**

Longueur rainure f	40 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1412100
Ecartement e pointe/rainure	21 mm
Largeur rainure a	14 mm
Hauteur serrage h	10 - 38 mm
Longueur L	100 mm

Largeur B	40 mm
Hauteur H	20 mm
Type	6314V
Type de produit	Brides de serrage

---

## Accessoires

Levier de serrage à cliquet Largeur rainure a 12 mm	370750 12
---	-----------