

## Emmanchement CM Modèle de précision, CM / cône mandrin: 0/6



### Données de commande

N° commande	342600 0/6
GTIN	4045197308498
Classe d'article	33A

### Description

#### Exécution:

**Entièrement trempé et rectifié avec précision.** Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Avec queue CM et tenons.

Le **modèle de précision** a une très haute concentricité et est recommandé pour les mandrins auto-serrants hautes performances 341000.

#### Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

#### Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Description technique

Ø cône D	6,35 mm
Taille cône morse CM	0
Cône pour porte-foret DIN 238	B 6
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets