

Emmanchement CM Modèle de précision, CM / cône mandrin: 2/16



Données de commande

N° commande	342600 2/16
GTIN	4045197308573
Classe d'article	33A

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d'endommager la surface rectifiée. Avec queue CM et tenons.

Le **modèle de précision** a une très haute concentricité et est recommandé pour les mandrins auto-serrants hautes performances 341000.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

Norme:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Description technique

Taille cône morse CM	2
Ø cône D	15,733 mm
Cône pour porte-foret DIN 238	B 16
Type de produit	Attachement pour mandrin porte-forets