

**Tasseau en T, M10, Pour dim. nom. rainures en T: 16mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 370530 16     |
| GTIN             | 4020772080365 |
| Classe d'article | 35A           |

**Description****Utilisation:**

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

**Norme:**

**DIN 508**

**Matière(s):**

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

**Remarque(s):**

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet **totale**.

**Description technique**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Hauteur k         | 9 mm    |
| Longueur          | 25 mm   |
| Largeur e         | 25 mm   |
| Dim. nom. rain. T | 16 mm   |
| Hauteur écrou     | 18 mm   |
| Largeur a         | 15,7 mm |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Type                 | 508                             |
| Norme                | DIN 508                         |
| Taille de filetage   | M10                             |
| avec filetage        | oui                             |
| Matière              | Acier pour traitement thermique |
| Classe de résistance | 10                              |
| Type de produit      | Tasseaux en T                   |