

**Brides de serrage avec embout en plastique, Largeur rainure a: 16 mm****Données de commande**

N° commande	370820 16
GTIN	4020772376918
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Brides de serrage avec embout en plastique et patin d'appui solidaire.

Avantage(s):

Construction légère, possibilité de réglage rapide et variable dans l'écartement de la pièce. Aucun autre support nécessaire pour atteindre la hauteur de serrage requise. La rondelle est solidaire, car elle est indissociable de la bride de serrage.

Livraison:

Complètes avec vis de serrage DIN 787.

Hauteur serrage h: 0 - 45 mm

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300: Réf. 1616160

Longueur L: 160 mm

Largeur B: 67 mm

Hauteur H: 62 mm

Description technique

Vis pour rainures en T DIN 787, 375300	Réf. 1616160
Largeur rainure a	16 mm
Hauteur serrage h	0 - 45 mm

Longueur L	160 mm
Hauteur H	62 mm
Largeur B	67 mm
Type	6310
Type de produit	Brides de serrage