

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale: 18X200mm****Données de commande**

N° commande	371600 18X200
GTIN	4020772070533
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M16; M18
Largeur	48 mm
Longueur totale	200 mm
Hauteur	30 mm
Largeur rainure	18 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage