

## Nettoie-cônes cylindrique Plastique, Ø tenon: 12mm



### Données de commande

N° commande	343720 12
GTIN	4045197274694
Classe d'article	37E

### Description

#### Exécution:

- **Larges espacements pour copeaux et souillures.**
- **Partie tissée résistante à l'huile et aux émulsions.**

#### Avantage(s):

**Exécution en plastique** indéformable. Bandes en nylon rainurées.

#### Utilisation:

Destiné au nettoyage du cône intérieur/extérieur / de l'alésage intérieur de broches de machines, de douilles.

### Description technique

Ø tenon	12 mm
Type de produit	Nettoie-cônes