

**Bride de serrage, DIN 6314, Larg. fentexlong. totale: 14X100mm****Données de commande**

N° commande	371000 14X100
GTIN	4020772070038
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Hauteur	20 mm
Longueur totale	100 mm
Pour vis de serrage	M12; M14
Largeur	40 mm
Largeur rainure	14 mm
Type	6314
Norme	DIN 6314
Type de produit	Brides de serrage