

Nettoie-cônes cylindrique Plastique, Ø tenon: 14mm



Données de commande

N° commande	343720 14
GTIN	4045197274816
Classe d'article	37E

Description

Exécution:

- **Larges espacements pour copeaux et souillures.**
- **Partie tissée résistante à l'huile et aux émulsions.**

Avantage(s):

Exécution en plastique indéformable. Bandes en nylon rainurées.

Utilisation:

Destiné au nettoyage du cône intérieur/extérieur / de l'alésage intérieur de broches de machines, de douilles.

Description technique

Ø tenon	14 mm
Type de produit	Nettoie-cônes