

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale: 22X315mm****Données de commande**

N° commande	371600 22X315
GTIN	4020772070571
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

**Description technique**

Largeur	62 mm
Pour vis de serrage	M20; M22
Largeur rainure	22 mm
Hauteur	40 mm
Longueur totale	315 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage