

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale:
18X200mm****Données de commande**

N° commande	371400 18X200
GTIN	4020772070908
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Pour vis de serrage	M16; M18
Hauteur	30 mm
Largeur	50 mm
Largeur rainure	18 mm
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage