

Douille fendue pour tarauds, CM/Ø: 3/10



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 345000 3/10 |
| GTIN | 4045197311740 |
| Classe d'article | 37E |

Description

Exécution:

Entièrement trempées, alésage et cône extérieur rectifiés.

Utilisation:

Pour alésoirs et tarauds cylindriques à carré d'entraînement.

Norme:

DIN 6328

Données d'utilisation:

Pour montage dans des douilles de réglage, porte-outils flottants, adaptateurs de taraudage et dispositifs à broches multiples sur des broches très rapprochées.

Remarque(s):

Ne conviennent pas au fraisage!

Description technique

| | |
|-----------------|------------------|
| Pour Ø queue | 10 mm |
| Pour □ queue | 8 mm |
| Type de produit | Douilles fendues |