

Nettoie-cônes cylindrique Plastique, Ø tenon: 20mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 343720 20 |
| GTIN | 4045197274724 |
| Classe d'article | 37E |

Description

Exécution:

- **Larges espacements pour copeaux et souillures.**
- **Partie tissée résistante à l'huile et aux émulsions.**

Avantage(s):

Exécution en plastique indéformable. Bandes en nylon rainurées.

Utilisation:

Destiné au nettoyage du cône intérieur/extérieur / de l'alésage intérieur de broches de machines, de douilles.

Description technique

| | |
|-----------------|---------------|
| Ø tenon | 20 mm |
| Type de produit | Nettoie-cônes |