

**Bride de serrage en U avec nez, DIN 6315 GN, Larg. fentexlong. totale:
22X250mm****Données de commande**

N° commande	371400 22X250
GTIN	4020772070922
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Largeur	60 mm
Largeur rainure	22 mm
Longueur totale	250 mm
Pour vis de serrage	M20; M22
Hauteur	40 mm
Type	6315GN
Norme	DIN 6315 GN
Type de produit	Brides de serrage