

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale:
14X160mm****Données de commande**

N° commande	371600 14X160
GTIN	4020772070502
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Pour vis de serrage	M12; M14
Largeur	38 mm
Longueur totale	160 mm
Largeur rainure	14 mm
Hauteur	25 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage