

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale:
18X160mm****Données de commande**

N° commande	371600 18X160
GTIN	4020772070526
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Largeur rainure	18 mm
Longueur totale	160 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	48 mm
Pour vis de serrage	M16; M18
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage