

**Bride de serrage en U biseautée, DIN 6315 B, Larg. fentexlong. totale:
33X315mm****Données de commande**

N° commande	371600 33X315
GTIN	4020772070625
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Description technique

Longueur totale	315 mm
Pour vis de serrage	M30
Largeur rainure	33 mm
Largeur	74 mm
Hauteur	50 mm
Type	6315B
Norme	DIN 6315 B
Type de produit	Brides de serrage