



Support magnétique avec réglage fin sur la tige, Type: 240



Données de commande

N° commande	441150 240
GTIN	7290005395109
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur universel avec réglage fin, pour tiges de serrage \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 pouce et instruments de mesure avec support prismatique.

Légende:

Réglage fin sur le support de comparateur

Description technique

Base magnétique, longueur	60 mm
Porte-à-faux	282 mm
Force d'attraction	800 N
Base magnétique, H	55 mm

Long. bras articulé L ₂	101 mm
Base magnétique, largeur	50 mm
Charge maximale	4 kg
Long. bras articulé L ₁	110 mm
Raccord fileté inférieur	M8
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base pour support Type 0	442140 0
Base pour support Type 1	442120 1
Logement pour support de mesure Type QR	442100 QR
Logement pour support de mesure Type 2SM	442100 2SM
Base pour support Type 1	440868 1
Base pour support Type K3	442120 K3
Bras articulé 3D Type 240	442110 240
Bras articulé 3D Type 240	442114 240
Logement pour support de mesure Type K1	442100 K1
Base pour support Type V	442120 V
Logement pour support de mesure Type K2	442100 K2
Logement pour support de mesure Type 2SM	442104 2SM
Logement pour support de mesure Type H	442100 H
Logement pour support de mesure Type CA	442100 CA
Base pour support avec réglage fin Type 0	442125 0
Base pour support Type 1	442140 1
Base pour support Type 0	442120 0