

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Support articulé hydraulique (sans base) avec réglage fin mécanique sur le support de comparateur, Porte-à-faux: 260mm



### Données de commande

N° commande	440840 260
GTIN	4260180710069
Classe d'article	46Q

### Description

#### Exécution:

**Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur.** Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d'obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Les **bras articulés** permettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°. **Support de comparateur** avec queue Ø 8 mm ou prisme.

Uniquement la tige **sans** base.

#### Remarque(s):

En cas de **serrage ouvert**, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'**état serré**, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.

### Description technique

Porte-à-faux	260 mm
Force d'attraction	800 N

Raccord fileté	Filetage extérieur M8
Positionnement du raccord fileté	central
Type de produit	Support de mesure

## Accessoires

Jeu de bagues d'étanchéité Type 1	440855 1
Base pour support Type 1	440868 1
Bouton étoilé Type 4	440850 4
Vis de réglage M4×0,35 pour support de comparateur	440859
Vis de serrage M3 pour support de comparateur	440858
Support de comparateur	440860
Piston de rechange Type 4	440830 4