



## Mandrins pour fraises-scies, Pour Ø lame de scie d1: 25mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 345510 25     |
| GTIN             | 4045197698742 |
| Classe d'article | 32X           |

### Description

**Exécution:**

Trempé haute qualité, Ø extérieur et intérieur rectifiés, queue suivant DIN 1835 B. Précision de concentricité 0,01 mm. **Montage sur mandrin avec Ø d'alésage (d<sub>3</sub>) 20 ou 25 mm.**

**Utilisation:**

Pour la fixation de lames de scies 175000 – 179820 de 20 – 100 mm de Ø (d<sub>1</sub>) et 0,2 – 6 mm d'épaisseur.

**Livraison:**

Mandrin porte-pièces, vis de serrage et bague intermédiaire.

### Description technique

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ø d <sub>3</sub>                   | 20 mm                       |
| Ø d <sub>2</sub>                   | 8 mm                        |
| A                                  | 50 mm                       |
| Ø d <sub>4</sub>                   | 13 mm                       |
| Longueur L                         | 100 mm                      |
| Pour Ø lame de scie d <sub>1</sub> | 25 mm                       |
| Type de produit                    | Mandrins pour fraises-scies |

### Accessoires

Vis de rechange pour mandrin pour fraise-scies Pour Ø  
lame de scie d1 25 mm

345566 25

Disque de rechange pour mandrin pour fraise-scies Pour Ø  
lame de scie d1 25 mm

345561 25