

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 43X400 mm****Données de commande**

N° commande	371800 43X400
GTIN	4020772071158
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

Hauteur H: 120 mm

Hauteur H<sub>2</sub>: 60 mm

Largeur: 100 mm

Pour vis de serrage: M36; M42

**Description technique**

Pour vis de serrage	M36; M42
Longueur totale	400 mm
Largeur rainure	43 mm
Largeur	100 mm
Hauteur H	120 mm
Hauteur H <sub>2</sub>	60 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage

