

**Vérin avec pied en aluminium, Hauteur appui max.: 62mm****Données de commande**

N° commande	373550 62
GTIN	4020772075804
Classe d'article	35A

**Description****Exécution:**

Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.

L'aimant permanent dans le pied du vérin permet un positionnement précis et aisé lors d'un **bridage vertical**.

**Remarque(s):**

Avec trou de centrage  $\varnothing$  12 mm pour têtes 375000 – 375010.

**Description technique**

Capacité de charge	30 kN
Hauteur appui max.	62 mm
$\varnothing$ partie inférieure	50 mm
$\varnothing$ tête	50 mm
Pour brides avec largeur fente	14 - 22 mm
Hauteur appui min.	52 mm

Type	6400
Type de produit	Vérins