

Garant
VNMG 160404, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Classe d'article	21G

Description

VNMG 160404 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Brise-copeaux	TIS
Application principale	S
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Nuance	HB7415
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage