

Garant
VNMG 160408, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	251734 HB7415
GTIN	4045197816832
Classe d'article	21G

Description

VNMG 160408 HB7415 Nuance: HB7415
 Brise-copeaux: TIS
 Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Brise-copeaux	TIS
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7415
Application principale	S

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage