



## Vérin «Hercule», Hauteur appui max.: 190mm



### Données de commande

N° commande	374900 190
GTIN	4020772072797
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Construction très robuste; fonte sphéroïdale et acier traité. **Les surfaces de serrage permettent un réglage précis et régulier de la hauteur** avec une précision supérieure à 1/10 mm. La hauteur est réglée à l'aide de la vis moletée ou avec une clé hexagonale. La double action engendre une course importante et un déplacement vertical précis sans décalage latéral.

#### Utilisation:

**En particulier pour les travaux de traçage dans le cas de pièces coulées ou forgées lourdes** sur de grandes dimensions.

#### Livraison:

**Élément sphérique interchangeable 375000 inclus.**

#### Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage  $\varnothing$  12 mm pour têtes 375000 – 375030.

### Description technique

Hauteur appui max.	190 mm
Capacité de charge	250 kN
Réglage hauteur par tour de vis	2,02 mm

Hauteur appui min.	170 mm
Largeur surface de base	145 mm
Longueur surface de base	175 mm
Type	6460
Type de produit	Coins