

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fente×long. totale: 33X250 mm****Données de commande**

N° commande	371800 33X250
GTIN	4020772071127
Classe d'article	35A

**Description****Matière(s):**

Acier traité, verni.

Hauteur H: 80 mm

Hauteur H<sub>2</sub>: 40 mm

Largeur: 80 mm

Pour vis de serrage: M30

**Description technique**

Largeur	80 mm
Largeur rainure	33 mm
Longueur totale	250 mm
Pour vis de serrage	M30
Hauteur H	80 mm
Hauteur H <sub>2</sub>	40 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage

