

**Bride de serrage coudée, DIN 6316, Larg. fentexlong. totale: 33X315 mm****Données de commande**

N° commande	371800 33X315
GTIN	4020772071134
Classe d'article	35A

Description**Matière(s):**

Acier traité, verni.

Hauteur H: 100 mm

Hauteur H₂: 50 mm

Largeur: 80 mm

Pour vis de serrage: M30

Description technique

Pour vis de serrage	M30
Longueur totale	315 mm
Largeur rainure	33 mm
Largeur	80 mm
Hauteur H	100 mm
Hauteur H ₂	50 mm
Type	6316
Norme	DIN 6316
Type de produit	Brides de serrage

