

**Jauge de profondeur, Plage de mesure: 1000mm****Données de commande**

N° commande	418000 1000
GTIN	4045197203625
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Règle de mesure et vernier avec graduations proprement gravées. Surfaces de mesure finement rectifiées. Vernier chromé mat.

Livraison:

A partir de la réf. 500 en coffret.

Description technique

Plage de mesure	0 - 1000 mm
Epaulement de mesure a	10 mm
Longueur vernier	39 mm
Section de la règle	20×5 mm
Epaulement de mesure b	13 mm
Longueur semelle	250 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Ecart de mesure E MPE	±0,15 mm
Norme	ISO 13385
Métriologie	analogique

Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Étalonnage	A1
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000