

**Table de mesure universelle, Longueur table: 200mm****Données de commande**

N° commande	442940 200
GTIN	4030234000121
Classe d'article	46K

Description**Exécution:**

Socle en fonte robuste; plateau de mesure rectangulaire. Surface du plateau de mesure trempée et rectifiée avec précision, avec rainures. Colonne robuste trempée et chromée dur avec filetage à pas rapide et écrou de réglage. Bras trempé et chromé dur réglable horizontalement pour comparateurs ou indicateurs de précision. Support de fixation Ø 8 mm interchangeable (10 h7 sur demande).

Planéité ≤ 16 µm.

Description technique

Largeur socle	170 mm
Poids	23 kg
Ø colonne	35 mm
Ø bras transversal	22 mm
Hauteur de mesure maximale	175 mm
Longueur socle	215 mm

Porte-à-faux	180 mm
Norme	Norme usine
Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

Services

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------