



## Jauge de profondeur, Plage de mesure: 150mm



### Données de commande

N° commande	418300 150
GTIN	4045197203632
Classe d'article	41Z

### Description

#### Exécution:

**Règle de mesure et vernier chromés mats. Vernier réglable.** Graduation à fort contraste.

**Surfaces de mesure et d'appui finement rodées.** Possibilité d'obtenir des longueurs de semelles plus importantes grâce à des semelles supplémentaires (418744).

#### Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 418744 (180 – 320 mm).

### Description technique

Longueur vernier	39 mm
Plage de mesure	0 - 150 mm
Graduation	1/20 mm
Longueur semelle	100 mm
Section de la règle	11×4 mm
Emballage	Etui
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Norme	ISO 13385
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe

Étalonnage	A1
Type de produit	Jauge de profondeur

### Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200
ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200

### Accessoires

Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 180 mm	418744 180
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 260 mm	418744 260
Semelle supplémentaire, seule Longueur semelle 320 mm	418744 320