

**Garant****Petite table de mesure avec comparateur numérique, Type: 78****Données de commande**

N° commande	442902 78
GTIN	4045197529022
Classe d'article	41D

**Description****Exécution:**

Jeu composé d'une petite table de mesure et d'un comparateur avec lecture 1/1000. Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable, plateau avec 2 rainures. Surface de la table trempée, rectifiée et rodée. Très grande plage de mesure, support de comparateur stable Ø 8 mm monobloc avec **réglage fin parallèle (course de réglage 4 mm)**. **Planéité ≤ 2 µm**. Comparateur numérique avec très grand affichage LCD (12 mm) fortement contrasté.

**Fonctionnement:**

IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

1 petite table de mesure GARANT 442900 78, 1 comparateur GARANT 434010 12,5.

**Description technique**

Hauteur totale	265 mm
Poids	4 kg
Hauteur de mesure maximale	150 mm
Porte-à-faux	62 mm
Ø colonne	22 mm

Longueur socle	78 mm
Largeur socle	78 mm
Lecture	0,001 mm
Lecture	0,00005 pouce
Erreur admissible	0,005 mm
Indice de protection IP	IP 52
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Etalonnage	C1
Emballage	Boîte robuste
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Port RS232C
Interface	Interface Digimatic
Type de produit	Tables de mesure

---

## Accessoires

Comparateur numérique lecture 0,001 mm Plage de mesure 12,5 mm

434010 12,5

Petite table de mesure Longueur table 78 mm

442900 78