



Jauge de profondeur universelle numérique, Plage de mesure: 600mm



Données de commande

N° commande	418770 600
GTIN	2050001670885
Classe d'article	46P

Description

Exécution:

Jauge de profondeur universelle avec touches de mesure interchangeables. Pour la mesure de gorges, rainures, cavités, épaulements, etc. Surfaces de mesure finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Jauge de profondeur, touche de mesure jumelée 418772 réf. A,1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948. Touches de mesure 418772. Semelles 418774.

Description technique

Longueur semelle	150 mm
Plage de mesure	0 - 600 mm
Section de la règle	12x4 mm
Interface	Port RS232C
Interface	Port USB
Lecture commutable	0,0005 pouce
Lecture commutable	0,01 mm
Erreur admissible	0,03 mm

Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Méetrologie	numérique
Matériau	INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge de profondeur

Services

Étalonnage DAkkSJauge de profondeur à crochet Plage de mesure maximale 1000 mm	021230 1000
ÉtalonnageJauge de profondeur à butée Plage de mesure maximale 1000 mm	021220 1000

Accessoires

Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 400 mm	418774 400
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type A	418772 A
Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 500 mm	418774 500
Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type B	418772 B
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
	418772 C

Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type C

Semelle pour jauge de profondeur 418770 Longueur semelle 600 mm

418774 600

Câble de connexion Duplex Type 2

498950 2

Multi-récepteur / interface clavier USB Type

498975

Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770 Type D

418772 D