

Mitutoyo**Colonne de mesure numérique QM-Height avec coussin d'air, Type: 600****Données de commande**

N° commande	445232 600
GTIN	4946368675442
Classe d'article	44B

Description**Exécution:**

Colonne de mesure à réglage manuel, compacte et précise avec écran LCD monochrome facile à lire. Nombreuses fonctions de mesure et d'analyse pour le traitement des données. Sélection rapide et aisée des fonctions et de tous les calculs importants (diamètres intérieurs et extérieurs, écarts). Vitesse de déplacement illimitée.

Coussin d'air pour un déplacement aisé et sans à-coups.**Utilisation:**

Idéale pour ateliers et salles de mesure.

Livraison:

Avec palpeur à bille de Ø 5 mm, bloc d'étalonnage, 4 piles 081561 réf. LR6.

Accessoire(s):

Palpeur, pointe à tracer, câble de données et adaptateur secteur.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

Etalonnage: E2

Plage de mesure: 600 mm

Plage d'utilisation maximale: 0 - 715 mm

Incrément numérique convertible: 0,001 / 0,0005 mm

Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm): $2,4 + 3,5 L / 1000 \mu\text{m}$

Répétabilité (plan): 1,8 μm

Ecart de perpendicularité (frontal): 12 μm

Description technique

Plage d'utilisation maximale	0 - 715 mm
Ecart de perpendicularité (frontal)	12 μm
Plage de mesure	600 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm)	$2,4 + 3,5 L / 1000 \mu\text{m}$
Incrément numérique convertible	0,001 / 0,0005 mm
Répétabilité (plan)	1,8 μm
Force de mesure	$1,5 \pm 0,5 \text{ N}$
Méthode de déplacement du chariot de mesure	manuel
Nombre de piles incluses	4
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Etalonnage	E2
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Colonnes de mesure

Services

Etalonnage Colonnes de mesure numériques Plage de mesure maximale 800 mm	014360 800
Marquage inscription au laser Type	018940
	014600 800

Étalonnage DAkkS Colonne de mesure numérique Plage
de mesure maximale 800 mm

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6

081556 LR6