

Mitutoyo**Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 600mm****Données de commande**

N° commande	445135 600
GTIN	8010820400005
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Grand affichage LCD à fort contraste pour une lecture aisée et sans erreur (hauteur des chiffres: 10 mm). Réglage fin et rapide via un volant simple et précis à manier. Exécution robuste avec base solide et poignée ergonomique pour une manipulation sans effort. Zero / ABS pour la mise à zéro à n'importe quelle position (par exemple, mesures comparatives) ou retour vers la règle absolue.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443510 réf. 300 (convient aux deux réf.).

Accessoire(s):

Support 445180, câble de données 497080.

Etalonnage: E1

Lecture: 0,01 mm

Erreur admissible: 0,05 mm

Section règle: 35×15 mm

Autonomie des piles env.: 2000 h

Surface base, longueur: 181 mm

Surface base, largeur: 142 mm

Description technique

Section règle	35×15 mm
Hauteur traçage	600 mm
Surface base, largeur	142 mm
Surface base, longueur	181 mm
Poids	6,4 kg
Erreur admissible	0,05 mm
Lecture	0,01 mm
Autonomie des piles env.	2000 h
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Interface	Port USB
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Etalonnage	E1
Type de produit	Trusquin vertical

Services

Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	014350 1000
Marquage inscription au laser Type	018940
Etalonnage Trusquins verticaux Plage de mesure maximale 1000 mm	024630 1000
Réétalonnage DAkkS Trusquin vertical 600	024640 600

Accessoires

Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Câble de connexion avec touche de données Type D1	497100 D1
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Support à section carrée	445180
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Pointe à tracer de rechange, en carbure rapporté Pour hauteur traçage 300 mm	443510 300
Emetteur Type S1	498966 S1
Câble de connexion avec touche de données Type D2	497100 D2
Câble de connexion avec touche de données Type USB2	497100 USB2