



Appareil de base montage d'outils



Données de commande

N° commande	358660
GTIN	4045197528803
Classe d'article	32B

Description

Exécution:

- **Boîtier en aluminium.**
- **Porte-outils interchangeable.**

Caractéristique(s):

Tous les adaptateurs avec dispositif de serrage.
Porte-outil indexable 4×90°.

Avantage(s):

Mise en place sans démontage – **Pas de dégât sur le cône.**

Adapté(s) pour :

Type SA – pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.
Porte-outils 358665 – 358668.

Description technique

Type de produit	Corps de base
-----------------	---------------

Accessoires

Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsPSC Pour dim. porte-outils 63	358668 63
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsSA Pour dim. porte-outils 40	358665 40
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsPSC Pour dim. porte-outils 40	358668 40
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsPSC Pour dim. porte-outils 30	358668 30
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsHSK-A Pour dim. porte-outils 63	358666 63
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsHSK-A Pour dim. porte-outils 80	358666 80
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsPSC Pour dim. porte-outils 50	358668 50
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsHSK-A Pour dim. porte-outils 50	358666 50
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsPSC Pour dim. porte-outils 80	358668 80
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsSA Pour dim. porte-outils 30	358665 30
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsHSK-A Pour dim. porte-outils 100	358666 100
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsHSK-A Pour dim. porte-outils 40	358666 40
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsHSK-A Pour dim. porte-outils 32	358666 32
Porte-outil pour dispositif de montage d'outilsSA Pour dim. porte-outils 50	358665 50