

**Touche de palpation 3D avec voyant lumineux courte, Ø tige de serrage: 16mm****Données de commande**

N° commande	359075 16
GTIN	4045197383136
Classe d'article	38D

**Description****Exécution:**

Les billes sont montées sur ressort pour éviter tout dommage à l'outil en cas de manœuvre brutale.

Pièces fonctionnelles trempées et rectifiées.

Précision de palpation  $\pm 0,01$  mm.

**Fonctionnement:**

Au **contact de la bille** et de la **pièce à usiner métallique**, les piles déclenchent l'allumage du voyant = identification du point de référence.

**Utilisation:**

- **Pour aligner les surfaces de référence ou les arêtes de pièces à usiner.**
- **Détermination du point central d'un perçage par rapport à la broche d'entraînement.**

En cas de contact sur l'axe Z, la longueur de référence doit être déterminée et prise en compte dans le banc de pré-réglage.

**Livraison:**

Avec pile spéciale 081560 réf. A23.

**Description technique**

Ø tige de serrage	16 mm
-------------------	-------

Longueur totale	118 mm
Ø bille	10 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 A23
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Palpeur

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile A23	081560 A23
---	------------