

Garant**Micromètre, Plage de mesure: 50-75mm****Données de commande**

N° commande	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Classe d'article	41B

Description**Exécution:****Surfaces de mesure en carbure rapporté finement rodées.**

Broche de mesure trempée et rectifiée. Blocage par levier.

Avec limiteur de couple à friction et isolant. Tambour micrométrique chromé antireflets.

Avec graduation de qualité.

Avec limiteur de couple à friction combiné pour utilisation à une main ou dans le support.**Livraison:**

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Nombre d'étalons de réglage	1
Lecture	0,01 mm
Plage de mesure	50 - 75 mm
Ø tambour micrométrique	19 mm
Ø broche	6,5 mm
Etalonnage	B2
Norme	DIN 863

Limiteur de couple à friction	oui
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Etalonnage DAkkSMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100
EtalonnageMicromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100

Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 50 mm	421100 50
---	-----------