

Dispositif d'aide au montage, SA, Pour dim. porte-outils: 40



Données de commande

N° commande	358690 40
GTIN	2050001659200
Classe d'article	38D

Description

Exécution:

- Polyamide renforcé en fibres de verre pour une grande stabilité.
- Pour montage d'outils à la verticale et à l'horizontale.
- Maniement très simple.
- 10 ans de garantie sur le bris et les dégâts dus aux fissures.
- Avec 4 aimants de retenue dans le support horizontal (sécurité!)

Norme:

- Polyamide renforcé en fibres de verre pour une grande stabilité.
- Pour montage d'outils à la verticale et à l'horizontale.
- Avec 4 aimants de retenue dans le support horizontal

Avantage(s):

Aucun endommagement d'outils onéreux.

Utilisation:

Fixation sur établi.

Pour le montage et le démontage rationnel d'outils de coupe et de tirettes sur des porte-outils.

Adapté(s) pour :

Cône SA40.

Longueur: 120 mm

Largeur: 150 mm

Hauteur: 120 mm

Poids: 0,55 kg
Pour porte-outils: SA 40

Description technique

Longueur	120 mm
Poids	0,55 kg
Pour dim. porte-outils	40 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	120 mm
Pour porte-outils	SA 40
Support	SA
Type de produit	Dispositif de montage